

Garant**GARANT Master VHM vretenasto glodalo, za titan HPC, TiAlN, Ø DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203029 16
GTIN	4045197991805
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Posebno brušeno sa zaobljenjem reznih oštrica **sličnim kao kod torusnih glodala.**

Upotreba:

Za glodanje **titana i legura titana**, izrazito miran rad za dulji vijek trajanja i vrhunske rezultate obrade.

Tehnički opis

Oslobađanje Ø D ₁	15,5 mm
Ø drške D _s	16 mm
Posmak f _z za glodanje utora u titanu > 850 N/mm ²	0,05 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm ²	0,065 mm
Kut spirale	40 stupanj
Drška	DIN 6535 HA s h6
Duljina rezne oštrice L _s	32 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ø reza D _c	16 mm
Ukupna duljina L	92 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	44 mm
Broj zubi Z	4

Tolerancija nazivnog \emptyset	e8
Radius čela r_v	0,2 mm
Seriya	Master Titan
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------