

GEDORE**Momentni ključ DREMOMETER s čvrstim četverkutnim nastavkom, maks. stezni moment: 550Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657000 550
GTIN	4002805921531
Razred artikla	63L

Opis**Izvedba:**

Praktična, čvrsta konstrukcija male mase. Svi opterećeni dijelovi izrađeni su od visokokvalitetnog čelika. **Čvrsti četverkutni nastavak** (mala račna). **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Podešavanje željenog momenta odvija se s pomoću ključa za brusilicu koji je ugrađen u kraj ručke i ne može se izgubiti. Podešeni moment može se dobro očitati na skali. Neželjene promjene postavki tijekom rada nisu moguće.

Upotreba:

Za srednje do velike serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
Težina	2900 g
Izlazni Četverokut	3/4 col
maskimalan okretni moment	550 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 Nm
Područje okretnog momenta	110 - 550 Nm
Područje okretnog momenta	80 - 400 lbfft
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Duljina poluge bez utičnog alata [l ₁]	719 mm
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	812 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	719 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Serijski broj	DREMOMETER
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020010 1000
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
