



Momentni ključ QuickSelect s nasadnom račnom, maks. stezni moment: 100Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657090 100
GTIN	2050001017420
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka od čvrste pravokutne cijevi. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojom račnom.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Prednost:

- Ergonomski oblikovana ručka 2K, otporna na agresivne tekućine kao goriva, Skydrol itd.
- Skala za podešavanje zaštićena prozorčićem od prljavštine i oštećenja.
- Brzo, precizno i sigurno podešavanje: povucite kotačić za podešavanje, „okretanjem“ postavite željenu vrijednost i osigurajte je „pritiskom“. Lako pomicanje gumba za namještanje, budući da nema opružne sile koju valja svladati.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/2 col
Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	100 Nm
Težina	1210 g
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 Nm
Područje okretnog momenta	20 - 100 Nm
Područje okretnog momenta	15 - 75 lbfft
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l_3]	353,5 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Duljina poluge bez utičnog alata [l_1]	336 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l_2]	17,5 mm

Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serijski broj	MANOSKOP® 730N
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

Pribor

Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657590 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657582 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657600 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657582 1-3/8
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657600 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657582 1-1/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657590 1-3/8
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657600 1-3/8
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657590 1-1/4
Momentni ključ QuickSelect bez nasadnog alata maks. stezni moment 100 Nm	657094 100