



Momentni ključ sa skalom za namještanje, maks. stezni moment: 1400Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657235 1400
GTIN	4571141276440
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom, namjestiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. S dvosmjernom računom i četverokutnim nastavkom za nasadne ključeve.

Mjerne jedinice: Nm. S obrubljenom metalnom ručkom.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje i velike serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789. Koristiti isključivo nasadni ključ sa sigurnosnim provrtom.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
Težina	10800 g
Izlazni Četverokut	1 col
maskimalan okretni moment	1400 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 Nm
Područje okretnog momenta	300 - 1400 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Ukupna duljina L	1787 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	1650 mm
Odziv	aktivirajući
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 2000 Nm	020010 2000
--	-------------

