

Garant
VHM torusno glodalo R1 0,3, Dijamant, Ø DC × L1: 2,5X5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	209726 2,5X5
GTIN	4045197919243
Razred artikla	11Y

Opis
Izvedba:

S **dijamantnom prevlakom sp³**. Za **maksimalnu snagu i preciznost obrade** u kompozitnim vlaknastim materijalima, GFK, CFK i grafitu. **Izrazito uske tolerancije** brinu o maksimalnoj preciznosti obrade. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja. **Kut nagiba α=16°**.

Tolerancije:

- **promjer oštrice: $R_1 = \pm 0,0025$ mm**
- **Ø oslobođenja: $D_1 = 0 / -0,01$ mm**

Napomena:

Kod povećane slobodne duljine alata, izvršite smanjenje a_p !
Vrijednosti za:
kopiranje: $a_p = 0,10 \times D \times a_{p,korr}$
obodno glodanje: $a_p = 0,20 \times D \times a_{p,korr}$
Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite stvarno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!
npr.: $vf = 18000 [1/min] \times fz [mm/Z] \times z$

Tehnički opis

Radijus rezne oštrice R_1	0,3 mm
Ø drške D_s	4 mm
Broj zubi Z	2
Duljina rezne oštrice L_s	2,5 mm
Drška	DIN 6535 HA s h5
Posmak f_z za obodno glodanje u grafitu	0,035 mm
Oslobađanje Ø D_1	2,41 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u grafitu	0,035 mm

Ukupna duljina L	50 mm
Ø reza D _c	2,5 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	5 mm
Kut spirale	30 stupanj
Korekcijski faktor a _{p korr}	1
Prevlaka	Dijamant
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tolerancija nazivnog Ø	0 / -0,005
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	200 m/min	N
POM GF25	prikladno	190 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	170 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	150 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	180 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	160 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	350 m/min	N
GFK	prikladno	190 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	190 m/min	N

Grafit	prikladno	340 m/min	N
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		