



## Momentni ključ sa skalom za namještanje, maks. stezni moment: 2800Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657235 2800
GTIN	4571141276464
Razred artikla	66F

### Opis

#### Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom, namjestiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. S dvosmjernom računom i četverokutnim nastavkom za nasadne ključeve.

**Mjerne jedinice:** Nm. S obrubljenom metalnom ručkom.

#### Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

#### Upotreba:

Za srednje i velike serije.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789. Koristiti isključivo nasadni ključ sa sigurnosnim provrtom.

### Tehnički opis

maksimalan okretni moment	2800 Nm
Izlazni Četverokut	1.1/2 col
Težina	24500 g
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	20 Nm
Područje okretnog momenta	800 - 2800 Nm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l <sub>3</sub> ]	2240 mm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Ukupna duljina L	2405 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ