



Momentni ključ osnovna naprava, maks. stezni moment: 300Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657410 300
GTIN	4018754031658
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. **Pritezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata.** Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657590.

Funkcija:

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	300 Nm
Težina	1210 g

Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	60 - 300 Nm
Područje okretnog momenta	40 - 220 lbfft
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Ukupna duljina L	609 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	612 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	587 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Serijska	MANOSKOP® 755
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Utična računsa izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Dvosmjerna utična računsa izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4