

## Garant

### VHM parabolično glodalo, konusni oblik $\alpha/2 = 9^\circ$ PPC, TiAlN, $\emptyset$ f8 DC / R2: 12/500mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	207535 12/500
GTIN	4045197922717
Razred artikla	11X

#### Opis

##### Izvedba:

Visokoučinkovit alat **za krajnje efikasnu obradu na slobodnim površinama**. Za vrhunske kvalitete površine koje se postižu u **najkraćem vremenu obrade**. Za korištenje na modernim 5-osnim glodalicama s CAD / CAM podrškom.

Geometrija čeonih oštrica izvedena je na način da se odvojene čestice, posebice kod korištenja čeonog radijusa, optimalno oblikuju i odvođe. Broj oštrica se u tu svrhu smanjuje na broj učinkovitih čeonih oštrica.

##### Preporuka:

Za završnu obradu preporučamo dodatak od 0,05 do 0,2mm.

##### Napomena:

$R_2$  predstavlja efektivni polumjer alata.

Naknadno brušenje nije moguće!

Za bočnu obradu i konturno glodanje nepristupačnih mjesta.

#### Tehnički opis

$\emptyset$ drške $D_s$	12 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u INOX-u $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,052 mm
Broj zubi Z	6
Ukupna duljina L	90 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	22 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u INOX-u $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,064 mm
Efektivni radijus $R_2$	500 mm

Radius rezne oštrice R <sub>1</sub>	3 mm
Kut spirale	30 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Smjer ispostave	horizontalno
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,05×D kod trimanja
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	PPC
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Puno radijalno i kuglično glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	S
Inconel	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
<b>Usluge</b>	
Brušenje tip HB	129100 HB