



Kombinirana kliješta, kromirana VDE izolirano uranjanjem, ukupna duljina: 180mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701735 180
GTIN	4003773015314
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Specijalni alatni čelik, narovašene čeljusti. **Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za rad pod naponom do 1000 V. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).

Čeljusti kromirane, ručke prevučene plastikom, **izolirane uranjanjem**.

Standard:

DIN ISO 5746.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,2 mm
ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,4 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Drška	izolirano uranjanjem
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

