

Garant**Zglobni momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 25Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657750 25
GTIN	4045197514561
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Momentni ključ bez skale, s jednim krakom. Podešavanje ključa pomoću ispitnog uređaja momentnog ključa. **Mehanizam aktivacije kojeg je moguće savinuti čini neželjeno prekoračenje krajnje malo vjerovatnim. Lijevo pritezanje** primjenom utičnih alata.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijka prema unaprijed određenom momentu kod serijske proizvodnje.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 3 % od postavljene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Odgovarajuće utične alate, br. 657582 – 657950.

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	25 Nm
Težina	650 g
Prihvati za nasadni alat	9x12 mm
Točnost mjerena momenta	±3 %
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	5 - 25 Nm
Očitavanje	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l_3]	187,5 mm
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvati)
Ukupna duljina L	240 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l_2]	17,5 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [l_1]	170 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Funkcija presavijanja

da

Vrsta proizvoda

Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje i podešavanje
Momentni ključ bez skale maks.
stezni moment 400 Nm

020090 400

DAkkS kalibriranje
Momentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm

020020 1000

Postavke
Momentni ključ bez skale tip SET

020080 SET

DAkkS kalibriranje i podešavanje
Momentni ključ bez skale
maks. stezni moment 1000 Nm

020190 1000

Pribor

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col

657582 1-3/8

Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col

657630 1-1/4

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog
ključa „ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm

654460 60

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col

657582 1-1/2

Utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col

657630 1-3/8

Uređaj za ispitivanje okretnog momenta momentnog
ključa „SmartCheck“ maks. stezni moment 10 Nm

654650 10

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col

657582 1-1/4

Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col

657630 1-1/2