

KANON**Uređaj za ispitivanje i radni uređaj za najmanji okretni moment, maks. stezni moment: 3cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	658800 3
GTIN	4582126965389
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Precizni mjerni uređaj za mjerenje najmanjih momenata. Dobro očitljiva skala s memorijskom kazaljkom na gornjoj strani i dodatnom skalom na bočnoj strani kućišta. **Sa steznom glavom s 3 čeljusti od čelika.**

Upotreba:

Za mjerenje najmanjih momenata (otpori uslijed gibanja, trenja) odn. za kontrolirano stezanje vijaka.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	290 g
maskimalan okretni moment	3 cNm
Područje stezne glave	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Područje okretnog momenta	0,4 - 3 cNm
Područje okretnog momenta	4 - 30 mNm
Odziv	pokazni

Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Ukupna duljina L	106 mm
Serija	SGK
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 mNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Prikaz	analogno
Aktivacijska signalizacija	optički
Priključak	Stezna glava s 3 čeljusti
Očitavanje	Nm
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ