

**Momentni odvijač „Torsiometer“, maks. stezni moment: 600cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659200 600
GTIN	4018754118939
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Ručica spretna za rukovanje s torzionom cijevi kao mjernim elementom.

Ljestvica s memorijskom kazaljkom za desno stezanje.

**Mjerne jedinice:** cNm, lbfin

**Upotreba:**

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

maskimalan okretni moment	600 cNm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	20 cNm
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Prihvat nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	120 - 600 cNm
Područje okretnog momenta	12 - 52 lbfin
Težina	230 g

Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Ukupna duljina L	185 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	pokazni
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Očitavanje	cNm
Očitavanje	lbf·in
Serijski broj	TORSIOMETER 760
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

Kalibriranje Obostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2