



## Utični alat s držačem bitova, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657930 1
GTIN	4018754103911
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

#### Upotreba:

Za prihvat nastavaka sa 6-kutnom drškom prema DIN ISO 1173 C 8 (5/16 cola).

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

#### Podaci:

##### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

#### Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Opteretivost utičnih alata ograničena je s obzirom na otvor ključa i može biti manja od kapaciteta momentnog ključa.

Mogućnost zamjene alata: Utični alat

Širina b: 16 mm

Visina h: 12,5 mm

osni razmak S: 17,5 mm

Utična drška: 9×12 mm

## Tehnički opis

Širina b	16 mm
Visina h	12,5 mm
Potreban ispravak kalibra	ne
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Prihvat nastavaka	5/16 col
Utična drška	9×12 mm
Seriya	736
osni razmak S	17,5 mm
Materijal	Čelik legiran kromom
Alat s funkcijom račne	ne
Vrsta proizvoda	Utični alat s držačem bitova