

**Utični alat s račnom za bitove, Prihvat nastavaka: 5/16col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657940 5/16
GTIN	4018754154715
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

**Račnu se može prebacivati za hod udesno ili ulijevo.**

**Upotreba:**

Za bitove sa 6-kutnom drškom prema DIN ISO 1173, C 8 i E 8 (5/16 cola).

**Materijal:**

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Odgovara:**

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

**Napomena:**

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Opteretivost utičnih alata ograničena je s obzirom na otvor ključa i može biti manja od kapaciteta momentnog ključa.

## Tehnički opis

Visina h	17,9 mm
Utična drška	9×12 mm
Širina b	29 mm
Trajna opteretivost	40 Nm
Prihvat nastavaka	5/16 col
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Broj zubi	30
Serijski broj	725B
osni razmak S	28 mm
Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Preklopna čegrtaljka	da
Alat s funkcijom račne	da
Vrsta proizvoda	Utični alat s račnom za bitove