

**Kidačica, Tip: 723239****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078111 723239
GTIN	4014586869926
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

- Izuzetno niski troškovi rada zbog velikog vijeka trajanja pečata i matrice.
- QuickIN sustav za brzo mijenjanje za brzu i bezalatnu promjenu pečata i matrice.
- Smjer rada se može promijeniti bez alata.
- Idealno za duboko rezanje trapeznih limova do 160 mm.

Napomena:

Odgovarajuće baterije pronaći ćete pod br. 073851 – br. 073858 ili Starter set pod br. 073863 – br. 073867. Punjači pod br. 073866.

Tehnički opis

Prihvat snaga	350 W
Brzina rezanja	2,7 m/min
Težina	1,9 kg
Širina reza	5 mm
Radius najmanje krivulje	70 mm

maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm ²	1,6 mm
Broj okretaja	1500 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	BLK 1.6LE
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm ²	0,7 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Glodač