

**Telefonska kliješta kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	712200 160
GTIN	4003773043478
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

S dugim uskim čeljustima u obliku zaobljenog šiljka. Umetnut zglob bez zračnosti. Čeljusti nazubljene.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Oblik otvora ključa	ravno
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti
Površina	atramentirano u crnoj boji
Površina	Glava polirana
Izvedba čeljusti	iznutra narovašeno
Duljina čeljusti	54 mm
s oštricom	ne
bez iskrenja	ne
Drška	Višekomponentna navlaka
Standard	DIN ISO 5745

ukupna duljina	160 mm
Materijal	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadin elektročelik
Materijal	kaljeno u ulju
s punom izolacijom	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato-oblakliješta