

Granični kontrolnik s brojčanom tolerancijom, tip: A



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484225 A
GTIN	2050001956392
Razred artikla	48B

Opis

Polje tolerancije: a; b; c; cd; dan; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kvaliteta: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nazivna mjera: 3.001 - 5.999 mm, Intervall: 0,001

Izvedba:

Dvostrani kontrolnik za vanjske mjere GO/NO GO od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Jedna strana s **dodatnim dimenzijama trošenja** prema DIN 7163.

Za međudimenziju ili brojčano izraženu toleranciju.

Granični kontrolnik s brojčanom tolerancijom npr. **br. 484225 vel. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Upotreba:

Za kontrolu vratila s obzirom na dosjed – sa zarezom, prijelazni ili prekomjerni.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

Napomena:

Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

Tip A = 3 – 5,999

Tip B = 6,001 – 6,999

Tip C = 7,001 – 10,999

Tip D = 10,001 – 14,999

Tip E = 15,001 – 18,999

Tip F = 19,001 – 22,999

Tip G = 23,001 – 27,999

Tip H = 28,001 – 32,999

Tip I = 33,001 – 39,999

Tip J = 40,001 – 43,999

Tip K = 44,001 – 49,999

Tip L = 50,001 – 55,999

Tip M = 56,001 – 62,999

Tip N = 63,001 – 71,999

Tip O = 72,001 – 75,999

Tip P = 76,001 – 82,999

Tip Q = 83,001 – 92,999

Tip R = 93,001 – 99,999

Kalibriranje: L8

Nazivna mjera: 3,001 - 5,999 mm

Tehnički opis

Vrijednost tolerancije	-1,8 - 0,9 mm
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 7163
Polje tolerancije	b
Polje tolerancije	c
Polje tolerancije	a
Polje tolerancije	e
Polje tolerancije	cd
Polje tolerancije	dan
Polje tolerancije	fg
Polje tolerancije	g
Polje tolerancije	ef
Polje tolerancije	f
Polje tolerancije	js
Polje tolerancije	j
Polje tolerancije	h

Polje tolerancije	n
Polje tolerancije	k
Polje tolerancije	m
Polje tolerancije	s
Polje tolerancije	t
Polje tolerancije	p
Polje tolerancije	r
Polje tolerancije	v
Polje tolerancije	x
Polje tolerancije	u
Polje tolerancije	za
Polje tolerancije	y
Polje tolerancije	z
Polje tolerancije	zb
Polje tolerancije	zc
Kvaliteta	12
Kvaliteta	10
Kvaliteta	9
Kvaliteta	11
Kvaliteta	6
Kvaliteta	13
Kvaliteta	8
Kvaliteta	7
Nazivna mjera	3,001 - 5,999 mm
Materijal	Čelik za šablone
Kalibriranje	L8
Vrsta proizvoda	Granični kontrolnik za vanjske mjere

Usluge

Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Granični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 50 mm	018420 50
DAkKS kalibriranje Granični kontrolnik za vanjske mjere maks. nazivna mjera 5-100 mm	028710 5-100
Kalibriranje Granični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 50 mm	028700 50