

Garant**Precizno konusno svrdlo HSS, TiN, Ø oštrice DC: 26-40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118030 26-40
GTIN	4045197036537
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Sa oštrim bušecim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje. Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.

TiN-prevlaka: Veće brzine rezanja i znatno duži vijek trajanja. Osobito prikladno za mekane, i ljepljive materijale.

Upotreba:

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.

Čelični lim 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, neželjezni metali: 0,1 – 5 mm, plastike do 10 mm.

Tehnički opis

Ukupna duljina	83 mm
Ø reza D_c	26 - 40 mm
Ø drške	12 mm
Prevlaka	TiN
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Stupnjevano svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		