


Garant**SNMM 120412, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251386 HB7140-1
GTIN	4045197928368
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 120412 HB7140-1 Kutni radijus: 1,2 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VR

Dubina reza a_p : 2 - 12 mmPosmak f : 0,4 - 1,2 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min**Tehnički opis**

Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VR
Glavna primjena	M
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	1,2 mm

Dubina reza a_p	2 - 12 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 120412
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje