

Garant
SNMG 150608, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 251230 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197928160 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

SNMG 150608 HB7140-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm

Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Glavna primjena | M |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Posmak f | 0,1 - 0,4 mm/okr |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 230 m/min |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto |
| Lomač odvojenih čestica | VM |
| Vrsta | HB7140-1 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Dubina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 150608 |
| Broj zamjena/oštrica | 8 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |