


**Garant**
**CNMM 160616, Vrsta: HB7140-1**


### Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 250460 HB7140-1 |
| GTIN           | 4045197928085   |
| Razred artikla | 21G             |

### Opis

CNMM 160616 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
 Lomač odvojenih čestica: VR  
 Dubina reza  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Posmak  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 40 - 180 m/min

### Tehnički opis

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Dubina reza $a_p$                 | 2 - 8 mm         |
| Kutni radijus                     | 1,6 mm           |
| Glavna primjena                   | M                |
| Uvjetovanost reza                 | lagano prekinuto |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 40 - 180 m/min   |
| Lomač odvojenih čestica           | VR               |
| Vrsta                             | HB7140-1         |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Posmak f                         | 0,2 - 0,8 mm/okr                   |
| Fina/gruba obrada                | Fina obrada                        |
| Rezni materijal                  | HM                                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMM 160616                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 4                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |