


Garant**CNMM 190616, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 190616 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VR
Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-1
Posmak f	0,2 - 0,8 mm/okr
Glavna primjena	M
Kutni radijus	1,6 mm
Dubina reza a_p	2 - 8 mm
Lomač odvojenih čestica	VR
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje