


Garant**SNMG 190624, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190624 HB7140-1 Kutni radijus: 2,4 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VG

Dubina reza a_p : 1,5 - 9 mmPosmak f : 0,25 - 0,8 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 50 - 210 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VG
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 210 m/min
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-1

Kutni radijus	2,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190624
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje