


Garant**SNMM 120412, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 210 m/min
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VR
Vrsta	HB7120-1
Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza a_p	2 - 12 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 120412

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje