


Garant
SNMG 150608, Vrsta: HB7120-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150608 HB7120-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm

Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7120-1

Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje