

Garant**DNMG 150408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Vrsta	HB7120-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Rezni materijal	HM

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	VG
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje