

**ROLLER****Garnitura jednoručnih naprava za savijanje cijevi u čelično-limenoj kutiji****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	821200
GTIN	4044942026359
Razred artikla	84C

**Opis****Izvedba:**

Robusni uređaj za savijanje od aluminijskog tlačnog lijeva s mehaničkim pomakom nazubljene letve (brzi pomak i brzi povrat), jednim univerzalnim nosačem kliznog dijela uključujući klizni dio i segment za savijanje od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Moguć je kut savijanja do 180°.

**Upotreba:**

Za savijanje mekanih, prevučenih bakrenih cijevi, prevučene čelične cijevi za spajanje Pressfitting sustavom, precizne čelične cijevi DIN 2391 – 2394 mekane, glatko vučene ili prevučene kao i spojenih cijevi sustavom Pressfitting.

**Sadržaj:**

Pogon za savijanje: 1 kom.

Univerzalna vodilica: 1 kom.

Po 1 segment za savijanje za Ø vanjski cijevi: vel. 12; 15; 18; 22 mm

Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi): Vel. 36; 55; 72; 86 mm

**Tehnički opis**

Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi)	36 mm
Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi)	55 mm
Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi)	72 mm
Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi)	86 mm

Broj pogona za savijanje	1
Broj segmenata za savijanje	4
maksimalan kuta savijanja	180 stupanj
Materijal pogona za savijanje	Aluminijski tlačni lijev
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje