



Garnitura probijača u spremniku, Područje utiskivanja: 3-20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Razred artikla	86C

Opis

Izvedba:

2K-držač (do vel. 3–20) s pištoljskom ručicom s izmjenjivim precizno brušenim glavama za probijanje. Za proizvodnju brtvenih prstenova u jednom radnom koraku u držač je moguće staviti 2 glave za probijanje s različitim \emptyset .

Upotreba:

Za bušenje ili proizvodnju ploča / prstena u jednom radnom koraku. Za gumu, kožu, filc, plastiku, pluto, tkaninu ili slične materijale.

Dio isporuke:

Po 1 glava za probijanje \emptyset br. 832110: 10 kom. vel. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Mogućnosti kombiniranja glava za probijanje, iznutra: izvana (mm): 3–10 iznutra s 12–20 izvana
Spremnik Duljina \times širina \times visina (mm): Plastika 140 \times 100 \times 40

Napomena:

- Kao podlogu koristiti kod obrade drvo, kožu ili slično.
- Sljedeće kombinacije nisu moguće. 20 (unutra) sa 22 (vani); 30 (unutra) sa 32 (vani); 40 (unutra) sa 42 (vani); 50 (unutra) s 52 (vani).

Tehnički opis

Područje utiskivanja	3 - 20 mm
----------------------	-----------

Vrsta proizvoda

Alat za štancanje

Pribor

Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 3 mm	832110 3
Držać za područje probijanja 3-20 mm	832120 3-20
Nož za rezanje krugova	832130
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 6 mm	832110 6
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 8 mm	832110 8
Vrh za centriranje s oprugom	832140
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 4 mm	832110 4
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 14 mm	832110 14
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 12 mm	832110 12
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 16 mm	832110 16
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 10 mm	832110 10
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 20 mm	832110 20
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 18 mm	832110 18