

Garant**Set NC razvrtača, br. 162900 s kutijom H7, broj razvrtača: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	162925 6
GTIN	4045197994813
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

NC strojna izvedba slično DIN 212 s cilindričnom \emptyset drškom za standardizirani prihvrat specijalno za **hidraulične stezne glave** ili **visoke precizne držače s čahurom**. Time se postiže **visoka koncentričnost** i **procesna sigurnost**. **Ne postoji potreba za posebnim prihvratima**. S dugačkim oštricama i lijevom spiralom. Parni broj zuba s nejednakom raspodjelom. Br. 3 s vrhom za centriranje, od br. 4 nadalje obostrano s provrtom za centriranje.

Tolerancija kod proizvodnje razvrtača sukladno DIN 1420 za H7 polje za toleranciju provrta.

Sadržaj:

po 1 NC razvrtač: vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Dio isporuke:

6- dijelni set NC razvrtača s kutijom.

Tehnički opis

Broj razvrtača	6
Tolerancija bušenja	H7
Rezni materijal	HSS E
Standard	Tvornička norma

Drška	DIN 1835 A s h6
Primjena kod vrste bušenja	za odobrene rupe
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Pribor

NC razvrtačH7 Nazivni Ø DC h8 (mm odn. cola) 3	162900 3
NC razvrtačH7 Nazivni Ø DC h8 (mm odn. cola) 8	162900 8
NC razvrtačH7 Nazivni Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	162900 6
NC razvrtačH7 Nazivni Ø DC h8 (mm odn. cola) 10	162900 10
NC razvrtačH7 Nazivni Ø DC h8 (mm odn. cola) 4	162900 4
NC razvrtačH7 Nazivni Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	162900 5