

Garant**VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 9,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202293 9,5
GTIN	4045197931290
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

Napomena:**Zamjenski proizvod za br. 202320.****Tehnički opis**

Ukupna duljina L	72 mm
Ø reza D _c	9,5 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Broj zubi Z	3
Oslobađanje Ø D ₁	9,3 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,08 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,05 mm
Kut spirale	45 stupanj
Duljina rezne oštrice L _s	22 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Ø drške D _s	10 mm
Oblik drške	HB

Tolerancija nazivnog \varnothing	e8
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	32 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		

mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno