

Garant

Osnovna jedinica momentnog ključa bez skale bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 25Nm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657450 25
GTIN	4045197995926
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za podešavanje. Postavite željenu vrijednost zateznog momenta pomoću alata za postavljanje br. 657452 vel. 1 zajedno s odgovarajućim uređajem za ispitivanje.

Stezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata. Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati pogledajte br. 657582 – 657950.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 2% od podešene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručice uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Odgovarajući utični alat: naći ćete pod br. 657582 – 657950.

Tehnički opis

Težina	230 g
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Područje okretnog momenta	5 - 25 Nm
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
maskimalan okretni moment	25 Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	157 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	189 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	137,5 mm
Odziv	aktivirajući
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	19,5 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657582 1-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657630 1-3/8
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657630 1-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657698 1-1/2
Ključ za podešavanje okretnog momenta tip 1	657455 1
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657582 1-1/4
Utični alat s račnom za bitove Prihvat nastavaka 1/4 col	657932 1/4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657698 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657582 1-3/8
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657698 1-3/8
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657630 1-1/4