

**Garant**
**VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 2,5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202305 2,5
GTIN	4045197931405
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

 Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

**Napomena:**
**Zamjenski proizvod za br. 202210.**
**Tehnički opis**

Drška	DIN 6535 HB s h6
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	10 mm
Ø drške $D_s$	6 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	4 mm
Ukupna duljina $L$	50 mm
Ø reza $D_c$	2,5 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Kut spirale	45 stupanj
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Broj zubi $Z$	3

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Oslobađanje $\varnothing D_1$	2,3 mm
Oblik drške	HB
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K

Uni	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno