

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M14X1,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130000 M14X1,25
GTIN	4045197998323
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Dubina navoja	42 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	1,25 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX

Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
4-kutna drška □	9 mm
Ø osnovne rupe	12,75 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	11 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Ø navoja	14 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	14
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje