

Garant**Strojni urezник za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M1,4X0,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130000 M1,4X0,25
GTIN	4045197996299
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Standard	DIN 371
4-kutna drška □	2,1 mm
Nagib navoja	0,25 mm
Broj steznih utora	2
Ø navoja	1,4 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	1,15 mm
Ø drške D _s	2,5 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX

Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Ukupna duljina L	40 mm
Dubina navoja	4,2 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M1,4×0,25
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje