


HOLEX**Probijač za čelični lim s kugličnim ležajem, Ø pečata (Ø rupe): 50,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	834100 50,5
GTIN	2050001002617
Razred artikla	86C

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.

S kugličnim ležajevima = za lakše korištenje pomoću ključa. Smanjenim trenjem između probijača i vijka potrebna je manja primjena sile.

Upotreba:

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.

Korištenje:

- uz pomoć **ključa za vijke**.
- uz pomoć **ručne hidraulike** br. 834655 vel. 1.
- uz pomoć **hidraulične ručne pumpe** br. 834700. **Od Ø 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.**

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Napomena:

- Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).**
- Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.**

Tehnički opis

Ø rupe, unaprijed izbušene	21 mm
Ø pečata (Ø rupe)	50,5 mm
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do	2 mm
za debljinu materijala (lim kom. 37)	3 mm
za metrički navoj prema DIN EN 60423	M50×1,5
Širina ključa tlačnog vijka	30 mm
Tlačni vijak	M 20×1,5×70
Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.

Pribor

Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 20/70 mm	834040 20/70
Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 20/70 mm	834060 20/70
Probijač oblih rupa na limu bez kugličnog tlačnog ležaja Ø pečata (Ø rupe) 50,5 mm	834000 50,5