

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M8X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130000 M8X0,35
GTIN	4045197997920
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Standard	DIN 371
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10

Razred tolerancije	6H +0,20
Ukupna duljina L	90 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	7,65 mm
Ø drške D _s	8 mm
Nagib navoja	0,35 mm
Dubina navoja	24 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	8 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M8×0,35
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje