


**Garant****CN.G 09T304, Vrsta: HB7410-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250150 HB7410-1
GTIN	4045197937483
Razred artikla	21G

**Opis**

CN.G 09T304 HB7410-1 Vrsta: HB7410-1  
Lomač odvojenih čestica: TAM  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 90 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7410-1
Glavna primjena	Ti
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	TAM
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 90 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje