

Garant
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 28/2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Razred artikla	210

Opis
Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø reza D_c	28 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	54 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	13,43 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	36 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja α_{maks}	2,56 stupanj
Ø D_3	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.090416
Ø D_1 h6	12,5 mm
Broj oštrica Z	2

Prihvatni navoj M	M12
Ø D ₂	21 mm
Interpolacija Ø D _{min}	44 mm
Interpolacija a _p	1 mm
Serija	Power Q
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP

674252 10IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm

211750 2,2