

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 35/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516
Kut uranjanja α_{maks}	2,99 stupanj
Ø reza D_c	35 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija a_p	1,5 mm
Duljina izboja L_1	40 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Interpolacija Ø D_{min}	54 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	15,34 mm
Ø D_3	19 mm

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni
moment 5,0 Nm

211750 5,0