

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{min}	116 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	46,34 mm
Broj oštrica Z	5
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516
Ø reza D _c	66 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	130 mm
$\varnothing D_3$	50 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,99 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija a_p	1,5 mm
Seriya	Power Q
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP