

**Garant****GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Razred artikla	210

**Opis****Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	35 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	47 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	54 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	68 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,99 stupanj
Ø $D_3$	19 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	15,34 mm
Broj oštrica Z	2
Prihvatni navoj M	M16
Interpolacija $a_p$	1,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Seriya	Power Q
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP