

Kontejner za odvojene čestice s perforiranim limom preko cijelog podnožja, volumen spremnika: 500l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919930 500
GTIN	2050001936752
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Kontejner otporan na ulje i vodu opremljen je **perforiranim limom preko cijelog podnožja** i ispusnom slavinom od 1 cola. Stoga je posebno prikladan **za sakupljanje i odvajanje tekućina i čvrstih tvari.** Spremnik debljine stijenke od 3 mm može se uz pomoć vučnog užeta jednostavno otkloniti sa sjedišta viličara. Osnovni okvir sadrži utore za vilice viličara. Zaštita od nenamjernog klizanja, spremnik sa savijenim rubovima.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano.**

Tehnički opis

Volumen kalupa	500 l
Težina	130 kg
Duljina	1440 mm
Vučno uže	da
Ulazni džepovi razmak B	150 mm

Rubovi za isipavanje, visina	495 mm
Izvedba slavine	Ispusni pipac bez mrežice
Ulazni džepovi dimenzija D	60 mm
Oprema od perforiranog lima	Međupod od perforiranog lima
Nosivost	1000 kg
Visina	680 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	60 mm
Mehanizam za prevrtanje	Vučno uže
zavareno tako da ne propušta ulje	da
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	200 mm
Ulazni džepovi dimenzija A	200 mm
s ulaznim džepovima	da
širina	780 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

Pribor

Set kotača za kontejnere za odvojene čestice i s nagibnim spremnikom, poliamid, 4-dijelni nosivost / kotač 450 kg

919970 450