

Kontejner za odvojene čestice s perforiranim limom preko cijelog podnožja, volumen spremnika: 750l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919930 750
GTIN	2050001936769
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Kontejner otporan na ulje i vodu opremljen je **perforiranim limom preko cijelog podnožja** i ispusnom slavinom od 1 cola. Stoga je posebno prikladan **za sakupljanje i odvajanje tekućina i čvrstih tvari.** Spremnik debljine stijenke od 3 mm može se uz pomoć vučnog užeta jednostavno otkloniti sa sjedišta viličara. Osnovni okvir sadrži utore za vilice viličara. Zaštita od nenamjernog klizanja, spremnik sa savijenim rubovima.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano.**

Tehnički opis

Visina	680 mm
Rubovi za isipavanje, visina	495 mm
Izvedba slavine s ulaznim džepovima	Ispusni pipac bez mrežice da
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	200 mm

Volumen kalupa	750 l
Nosivost	1000 kg
Mehanizam za prevrtanje	Vučno uže
širina	1280 mm
Vučno uže	da
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	60 mm
Ulazni džepovi dimenzija D	60 mm
Težina	169 kg
Ulazni džepovi dimenzija A	200 mm
zavareno tako da ne propušta ulje	da
Duljina	1440 mm
Ulazni džepovi razmak B	495 mm
Oprema od perforiranog lima	Međupod od perforiranog lima
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

Pribor

Set kotača za kontejnere za odvojene čestice i s nagibnim spremnikom, poliamid, 4-dijelni nosivost / kotač 450 kg

919970 450