

**Garant****VHM NC precizni zabušivač 90°, bez prevlake, Ø DC h6: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121019 3
GTIN	4045197647634
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

**Samocentrirajuće** zbog izvedbe s **jednom oštricom** i pomoću specijalne geometrije postiže se **vrhunska centričnost rupe**.

**Upotreba:**

S kutom vrha od **90°** za zabušavanje i upuštanje u istoj operaciji, kada slijedi upotreba spiralnog svrdla manjeg Ø.

**Napomena:**

Koristite broj okretaja za stvarni Ø rupe (a ne za općeniti vanjski Ø rupe).

**Voditi računa o vrijednosti posmaka  $f = 0,015$  mm/okretaj !**

**Tehnički opis**

Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	6 mm
Nazivni Ø $D_c$	3 mm
Posmak $f$ u čeliku $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/okr
Tolerancija drške	h6
Ø drške $D_s$	3 mm
Ukupna duljina $L$	32 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Tolerancija nazivnog Ø	h6
Kut vrha	90 stupanj
Broj oštrica Z	1
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		