

 **KOMET**
KOMET REAMAX® TS glava za razvrtnje H7 HM ASG3000, DGB-P, nazivni Ø D: 50mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239822 50
GTIN	
Razred artikla	27E

Opis
Izvedba:

Glava za razvrtnje fino brušena **na toleranciju H7**.

Geometrija reznih oštrica prilagođena primjeni. Naknadno namještanje u μ području radi kompenzacije zbog trošenja alata i postizanja najboljih kvaliteta obrađene površine, do IT4. Za obradu prolaznih rupa do $5 \times D$.

U geometriji **ASG3000** s kutom uvodnog dijela 45° i dodatan žlijeb za pozitivno odvođenje odvojenih čestica duž rezne oštrice. Za **slijepe i prolazne rupe**.

Napomena:

- **Isporuka ostalih veličina na upit u kratkom roku.**
- **Za odgovarajuće držače vidi br. 239880 – 239940.**
- **Referentne vrijednosti za primjenu odnose se na prolazne rupe.**

Tehnički opis

Duljina glave l	25 mm
Duljina rezne oštrice l ₁	6 mm
za držače br. 239880 - 239940	42 – 51,99
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	1,2 mm/okr
Nazivni Ø D	50 mm

Broj oštrica Z	8
Prevlaka	DGB-P
Tolerancija bušenja	H7
Primjena kod vrste bušenja	za slijepe i prolazne rupe
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za trljanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
GGG	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		