

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: NO.0-80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 NO.0-80
GTIN	4062406000059
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 80

Ø navoja: 1,524 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

Ø drške D₃: 2,5 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,25 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,318 mm
Ø navoja	1,524 mm
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	40 mm
Dubina navoja	3,81 mm
Ø osnovne rupe	1,25 mm
Broj steznih utora	2

Broj oštrica Z	2
Navoji po colu	80
Ø drške D _s	2,5 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	2,1 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	0-80 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje