



## Kontejner s ispusnom slavinom i automatskim prevrtanjem, volumen spremnika: 350l



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919925 350
GTIN	4017976160306
Razred artikla	96D

### Opis

#### Izvedba:

Robusna zavarena konstrukcija od čeličnog lima od 3 mm.<br>Podnožje s integriranim utorima za vilice viličara.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od poliamida.<br>Zaštita od nenamjernog kotrljanja i blokiranje prevrtanja, lanac karika kao osiguranje protiv klizanja i prevrtanja.

#### Tekst oblačića:

**Ispusna slavina** sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.

**Postupak istovara odvija se samostalno nakon otpuštanja mehanizma za blokiranje.**

Vučno uže za istovar sa sjedala viličara.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Lakiranje:

Brilliant plavo RAL 5007 **praškasto lakirano.**

### Tehnički opis

Vučno uže	da
Mehanizam za prevrtanje	Vučno uže
Ulazni džepovi razmak B	192 mm

Broj kotača	4
Ulazni džepovi dimenzija C	592 mm
Izvedba slavine s ulaznim džepovima	Ispusna slavina s mrežicom
Volumen kalupa	350 l
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina	1070 mm
Ulazni džepovi dimenzija A	190 mm
Ulazni džepovi dimenzija D	90 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	90 mm
Materijal kotača	Poliamid
Duljina	1294 mm
Visina bridova s kotačićima	981 mm
Nosivost	1000 kg
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	190 mm
Težina	126 kg
širina	731 mm
Ø kotača	200 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Zaštita od prevrtanja	da
Boja	briljantno plava RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Visina bez kotačića	837 mm
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem