

**Garant**
**VHM mini glodalo za utore, AlCrN, Ø e8 DC: 3,8 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202261 3,8
GTIN	4045197941213
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

 Drška slično **DIN 6535 HB**.

**Uštedite na troškovima naknadnog oštrenja:** <br>Povoljnije je koristiti VHM mini glodalo do krajnje granice istrošenosti te ga baciti nego ga naknadno oštriti.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 3

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HB s h6

Broj zubi Z: 3

 Duljina rezne oštrice L<sub>s</sub>: 7 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

 Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

Oblik drške: HB

Duljina skošenja pod 45°: 0,1 mm

**Tehnički opis**

Ø reza D <sub>c</sub>	3,8 mm
Kut spirale	30 stupanj
Broj zubi Z	3
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6

Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	7 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	6 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Oblik drške	HB
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	e8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala