

Garant

**Držać za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštice κ	95 stupanj
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	19,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Duljina glave L_1	36 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	A16M SVLCR/L07
Širina vrata L_4	14,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Momentni odvijača skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659905 200
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX6	675155 TX6
Momentni odvijača skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659956 200