

Kontejner s nagibnim spremnikom i sustavom prevrtanja, lakiran, volumen spremnika: 900l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919950 900
GTIN	2050001937414
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Kontejner s nagibnim spremnikom **za čvrste tvari** s povoljnim težištem opterećenja. Uz pomoć vučnog užeta moguće je prevrtanje spremnika pri svakoj visini. Tijelo spremnika sa savijenim rubom i stabilnim osnovnim okvirom s utorima. Zaštita sprječava nenamjerno klizanje i prevrtanje. Unutarnje dimenzije utora za vilice viličara AxD = 200x80 mm.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano**.

Tehnički opis

Volumen kalupa	900 l
Duljina	1260 mm
Područje primjene	za krute tvari
širina	1570 mm
Visina	835 mm

Zaštita od prevrtanja	da
s vučnim užetom	da
Ulazni džepovi razmak B	600 mm
Težina	165 kg
Nosivost	1000 kg
Rubovi za isipavanje, visina	740 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

Pribor

Set kotača za kontejnere za odvojene čestice i s nagibnim spremnikom, poliamid, 4-dijelni nosivost / kotač 450 kg	919970 450
---	------------